





Exemple ici avec un capteur à ultrasons sur l'entrée numérique D6 qui permet de détecter une surface à 12cm et de l'indiquer via une del sur D2



```

quand [drapeau] est cliqué
répéter indéfiniment
  mettre Distance à Lire la distance par ultrasons sur la broche D6
  si Distance < 12 alors
    Mettre Del sur la broche D2 à haut
  sinon
    Mettre Del sur la broche D2 à bas
  
```

La distance mesurée par le capteur ultrasons et enregistrée dans la variable « Distance ».



Lire la distance par ultrasons sur la broche D6

Bloc « Lire la distance par ultrasons »

Ce bloc retourne la valeur mesurée en **cm** entre le capteur à ultrason et la surface face au capteur

